



## CÔTÉ HABITATION



- DISTANCE MAXI 250 m.
- LA CONNEXION DU BOÎTIER INTERFACE IV30INTER AU TÉLÉVISEUR SE FAIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE 2 FICHES RCA (AUDIO-VIDÉO) ET D'UN ADAPTATEUR PÉRITEL-RCA.
- LE PILOTAGE DE LA CAMÉRA SUR LE TÉLÉVISEUR SE FAIT VIA LA TÉLÉCOMMANDE RADIO.

DISTANCE MAXI 250m

## CÔTÉ STABULATION




### DÉTAILS D'INSTALLATION POUR TOURELLE VISIONAUTE

L'UNITÉ CAMÉRA + SUPPORT DOIT ÊTRE PLACÉE À  $\geq 10$  cm DU PLAFOND ET À  $\geq 30$  cm DE LA CLOISON.

FIXATIONS DU SUPPORT À CARDAN  
Ce système permet de positionner l'unité caméra verticalement quel que soit l'inclinaison de la charpente.

VISSER LE BOULON ET L'ÉCROU ENTRE LE CARDAN ISOLANT ET LE SUPPORT.

FIXER LE SUPPORT À LA CHARPENTE À L'AIDE DE 2 VIS OU BOULONS (NON FOURNIS)



Liaison Habitation par câble

Raccordement via boîtier IV30INTER